


Garant**SNMG 120404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7010-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
lastunmurtaja	SS
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä