


Garant**SNMG 120408, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120408 HB7010-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä