


Garant**SNMG 120412, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120412 HB7010-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SM

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä