

**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7010-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 375 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 9 mm
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	SNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä