


Garant**SNMG 120412, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 9 mm
lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä