

Garant**SNMM 120412, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SR
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä