

Garant**SNMM 150616, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMM 150616 HB7010-1 Nirkon säde: 1,6 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SR
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Nirkon säde	1,6 mm

Laji	HB7010-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä