

Garant**SNMM 190624, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMM 190624 HB7010-1 Nirkon säde: 2,4 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
lastunmurtaja	SR
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	2,4 mm
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä