

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7010-1**

## Tilastiedot

Tilausnumero	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä