

**Garant****VNMG 160404, Laji: HB7010-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Syöttö $f$	0,08 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä