

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä