

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VN.G 160408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm

lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä