

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7010-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä