

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 060408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä