

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä