

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä