

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 060408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä