

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080404 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm

Laji	HB7010-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä