

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	SG
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä