

Garant**WNMG 080412, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä