

**Garant****CC.T 060202, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CCMT 060202 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä