

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T302 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä