

Garant**CC.T 09T304, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	HB7010-1

lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä