

**Garant****CC.T 120404, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CC.T 120404 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
lastunmurtaja	SS

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä