

**Garant****CC.T 060204, Laji: HB7010-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260142 HB7010-1
GTIN	4045197780454
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 060204 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 440 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä