

Garant**CC.T 09T302, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T302 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä