

Garant**CC.T 09T304, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260150 HB7010-1
GTIN	4045197780478
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä