

Garant**CC.T 120408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä