

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 070202 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä