

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260353 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780522 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

DC.T 070204 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 500 m/min |
| Syöttö f | 0,05 - 0,2 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Laji | HB7010-1 |
| lastunmurtaja | SS |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | P |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070204 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |