

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 11T302 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä