

**Garant****DC.T 11T304, Laji: HB7010-1**

### Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260359 HB7010-1 |
| GTIN         | 4045197780546   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

### Kuvaus

DC.T 11T304 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

### Tekninen kuvaus

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde                     | 0,4 mm               |
| Laji                            | HB7010-1             |
| lastunmurtaja                   | SS                   |
| Pääkäyttöalue                   | P                    |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,2 mm/kierr, |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 150 - 500 m/min      |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>  | 0,2 - 1,5 mm                    |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DCMT 11T304                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Toleranssi                      | M                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |