

**Garant****DC.T 070202, Laji: HB7010-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä