

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T302 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä