

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä