

**Garant****DC.T 11T308, Laji: HB7010-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 HB7010-1
GTIN	4045197780607
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T308 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 440 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä