

Garant**SCMT 09T304, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä