

Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7010-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä