

Garant**SC.T 09T304, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 09T304 HB7010-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7010-1

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f: 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä