

Garant**SC.T 120404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260765 HB7010-1
GTIN	4045197780652
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 120404 HB7010-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7010-1

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä