

**Garant****SC.T 120408, Laji: HB7010-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 120408 HB7010-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7010-1

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä