

**Garant****TCMT 110204, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110204 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä