

Garant**TCMT 16T304, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 16T304 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SS

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä