

Garant**TC.T 110204, Laji: HB7010-1**

Tilautiedot

Tilausnumero	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TC.T 110204 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	P

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä