

Garant**TCMT 16T308, Laji: HB7010-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 16T308 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä