

Garant**VBMT 110302, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110302

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä