

**Garant****VBMT 110304, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

VBMT 110304 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä