

Garant**VBMT 160402, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160402 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm

Laji	HB7010-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä