

Garant**VBMT 160404, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160404 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä