

Garant**VBMT 160408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä